

AMANO

電解水生成器

ラボⅡ

簡単・多用途な 電解水生成器

洗浄除菌に！

感染予防に！

ウイルス対策に！

食中毒対策に！



食品添加物
対応

強酸性電解水とは
pH2.7以下
有効塩素濃度 20～60mg/kg (ppm)

手すり等の洗浄除菌に

あらゆる場所の洗浄・清拭で手軽に使用できます。



アルカリ性
電解水

酸性
電解水

POINT



たった**5分**で2Lの強酸性電解水と強アルカリ性電解水が生成できます。



約3kgと軽量。
使う場所を選びません。



据え付け工事不要です。



2Lの水にスプーン1杯の食塩を加え、ラボⅡに入れてスイッチON。誰でも手軽に作れます。

ご注意 本器で生成された強酸性電解水、強アルカリ性電解水は、外用水ですので飲用できません。

各部の名称/使い方

本体
丈夫なABS樹脂を採用しました。

フック
計量スプーン等をかけておきます。

操作パネル
操作はタイマー、電解スタートのみで簡単です。強酸性電解水、強アルカリ性電解水の吐水口をランプでお知らせします。ランプが点滅から点灯に変わり電解時間表示が0になり、終了ブザーが鳴りましたら電解終了です。

電解槽
1回に4Lの電解処理を行います。電極板の劣化を防ぐ為、使用毎に極性を自動的に切り換えます。電極板にチタン/白金コーティングを採用し耐久性にも優れています。

バルブレバー
電解終了後、このレバー操作で吐水口を開きます。

吐水口
強酸性電解水、強アルカリ性電解水が吐水されます。電解毎に吐水口は入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)

ご使用上の注意

- 本器は医療用具ではありません。
- 本器で生成された強酸性電解水、強アルカリ性電解水は飲用できません。
- 強酸性電解水には強力な酸化力があり、金属を錆びさせたり腐食をさせたりすることがあります。
- 強酸性電解水は、時間の経過により性能が変化します。できるだけ早くご使用下さい。
- 浴室等湿度の高い場所での使用は感電の恐れがありますのでお避け下さい。
- 生成時に微量の塩素ガスが発生します。換気の良いところでご使用下さい。

■ 作り方

1

付属のビーカーを水道水を2L入れ、付属スプーン1杯分の食塩を加えます。

2

作った食塩水を電解槽に入れます。

3

フタをして電解スタート。

4

ブザーが鳴ったら電解終了。ビーカーに電解水を注ぎます。

5

生成した電解水をスプレータンク(貯水タンク)に移します。

6

除菌したいものに向かって、スプレーします。

| ■ 電解水生成器 ラボⅡ | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 定格100W | |
| 給水仕様 | 内蔵タンク方式(4ℓ)2ℓ×2槽 | |
| 生成(吐出)量 | 強酸性電解水 | 2ℓ/回 |
| | 強アルカリ性電解水 | 2ℓ/回 |
| 強酸性電解水 | pH | 2.7以下 |
| | 有効塩素濃度 | 20mg/kg以上 |
| 電解寿命 | 約3,000時間 | |
| 給水条件 | 水質 | 純水、精製水、または上水水質基準に適合した水道水 |
| | 水温 | 5℃～40℃ |
| 外形寸法 | 高さ403mm×幅247mm×奥行276mm | |
| 質量 | 約3kg | |
| 付属品 | 2ℓビーカー(取手付)×2個/かく拌棒(計量スプーン付)1本、ヨウ化カリウム濃粉紙1箱(10冊)/隔膜交換日シール1枚、刃型交換アダプター1枚 | |

電解水の多量使用は

電解水生成装置

α4000Pro/αLight PRO をご検討ください

水道設備より給水して
強酸性電解水と強アルカリ性電解水を連続生成。

| 酸性電解水 (次亜塩素酸水) | pH | 5以下 |
|-------------------|------------|-----|
| 生成量 | 2.0～4.0ℓ/分 | |

| アルカリ性電解水 | pH | 10以上 |
|----------|------------|------|
| 生成量 | 2.0～4.0ℓ/分 | |

アマノ株式会社

本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL(045)401-1441代 FAX(045)439-1150
https://www.amano.co.jp/

●札幌支店 (011) 865-4721

●仙台支店 (022) 244-2191

●山形支店 (023) 624-5830

●郡山支店 (024) 932-5080

●水戸支店 (029) 248-8610

●宇都宮支店 (028) 538-8511

●高崎支店 (027) 363-1141

●大宮支店 (048) 652-2461

●埼玉環境支店 (048) 976-3811

●柏支店 (04) 7142-0830

●千葉支店 (043) 234-1611

●千葉環境支店 (043) 234-1611

●東京支店 (03) 3543-2251

●東京パキング支店 (03) 3543-4107

●鎌倉支店 (03) 6859-3860

●東京環境支店 (03) 3543-4112

●静岡支店 (053) 5325-0360

●静岡パキング支店 (053) 6859-4300

●品川支店 (03) 5487-6620

●神奈川支店 (045) 540-8061

●神奈川環境支店 (045) 540-8062

●横浜パキング支店 (045) 540-8061

●横浜支店 (045) 540-8068

●厚木支店 (046) 224-5011

●横浜環境支店 (046) 87-6901

●静岡支店 (054) 237-6181

●沼津支店 (055) 922-6078

●浜松支店 (053) 428-1441

●新潟支店 (025) 280-1811

●長岡支店 (0258) 23-3341

●長野支店 (026) 268-2180

●諏訪支店 (0266) 53-7351

●金沢支店 (076) 240-3456

●富山支店 (076) 422-8411

●富山環境支店 (076) 32-3315

●豊田支店 (0565) 25-3560

●名古屋支店 (052) 723-1171

●中部パキング支店 (052) 723-1120

●名古屋環境支店 (052) 723-1305

●岐阜支店 (058) 723-1173

●四日市支店 (059) 354-1651

●岐阜支店 (058) 273-0125

●京都支店 (075) 662-2171

●大阪支店 (06) 6531-9915

●大阪環境支店 (06) 6531-9131

●大阪パキング支店 (06) 6531-9918

●神戸支店 (06) 6531-9915

●東大阪支店 (06) 6789-8866

●堺支店 (072) 268-6306

●神戸支店 (078) 371-2345

●神戸環境支店 (078) 371-2345

●姫路支店 (079) 223-2067

●岡山支店 (086) 244-0061

●高松支店 (087) 866-8444

●高知支店 (088) 866-8130

●松山支店 (089) 917-8570

●広島支店 (082) 295-7261

●広島環境支店 (082) 295-7261

●松江支店 (0852) 24-9422

●山口支店 (083) 972-6751

●北九州支店 (093) 921-0407

●福岡支店 (092) 473-6181

●九州パキング支店 (092) 452-2123

●熊本支店 (096) 808-0219

●熊本市支店 (096) 369-1711

●鹿児島支店 (099) 267-2110

●沖縄支店 (098) 858-7212

ご用命は信頼と実績の当店で